

## Bestellung, Zutreffendes bitte ankreuzen, bzw. ausfüllen:

### Reparatur GU PSK (Parallelschiebe-Kipptür)

Höhe der Laufschiene:  33mm oder  44mm  
(33mm leichte Ausführung GU PSK 966/150kg, 44mm 966/200kg)

Farbe:  weiß oder  braun

Laufwagen:  mit Plastikkappen  oder lackiert  
(Lackierte Laufwagen → alte Ausführung. Beutel Profile wird benötigt.)

Der Griffsitz von innen gesehen:  Links oder  Rechts

Flügelalzbreite: \_\_\_\_\_ mm

### Reparatur GU HS (Hebeschiebetür)

(Mit Riegelbolzen, ab ca. Baujahr 1980)

Dornmaß:  27,5mm oder  37,5mm  
(27,5mm leichte Ausführung bis 150kg GU 935 oder 936)  
(37,5mm schwere Ausführung bis 250kg GU 932 oder 933)

Laufschuhe Einfrästiefe:  44mm oder  56mm  
(44mm leichte, 56mm schwere Ausführung)

Flügelalzbreite: \_\_\_\_\_ mm    Flügelalzhöhe: \_\_\_\_\_ mm

Es werden die beiden Laufschuhe mit Verbindungsstange und das Hebegetriebebeschloß ausgetauscht.

Außerdem sollte geprüft werden ob die Dichtung, der Griff, die Laufschiene und die Führungen noch in Ordnung sind und gegebenenfalls mit ausgetauscht werden müssen um eine langjährige und einwandfreie Funktion und Dichtigkeit der Tür zu gewährleisten.

Besteller/Kundennummer